

Garant**Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllel teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	622492 7
GTIN	4067263116400
Árucikk kategória	61C

Leírás**Kivitel:**

Nyel és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint**. Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik. **Felhasználás:** Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Ergonomikus kialakítású **erős nyél** jó fogású **Haptoprene** felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékok vihetők át. Króm-vanádium acél **penge**.

Műszaki leírás

Teljes hossz	230 mm
Pengehossz	125 mm
Profil	6-szög dugókulcs