

Garant**Dugókulcs készlet 2K Haptoprene nyéllel teljesen szigetelt, Kulcsok száma: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	622496 7
GTIN	4067263116455
Árucikk kategória	61C

Leírás**Kivitel:**

Nyél és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.** Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik. **Felhasználás:** Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Ergonomikus kialakítású **erős nyél** jó fogású **Haptoprene** felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékok vihetők át. Króm-vanádium acél **penge.**

Tartalma:

1-1 db 622492 sz.: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13 méret

Műszaki leírás

Profil	6-szög dugókulcs
--------	------------------

Tartozék

Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllel teljesen szigetelt Kulcsnyílás 6 mm	622492 6
--	----------

Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllelteljesen szigetelt
Kulcsnyílás 8 mm

622492 8

Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllelteljesen szigetelt
Kulcsnyílás 5,5 mm

622492 5,5

Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllelteljesen szigetelt
Kulcsnyílás 9 mm

622492 9

Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllelteljesen szigetelt
Kulcsnyílás 13 mm

622492 13

Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllelteljesen szigetelt
Kulcsnyílás 10 mm

622492 10

Dugókulcs 2K Haptoprene nyéllelteljesen szigetelt
Kulcsnyílás 7 mm

622492 7