


**CNMG 120404, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 320 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Forgácstörő	PMG
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Fő felhasználás	P
Minőség	CA125P
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás $f$	0,15 - 0,5 mm/ford,

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz