

**CNMG 120408, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácstörő	PQ
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Minőség	CA125P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 320 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz