


**Esztergalapka SNMG 120408, simító megmunkáláshoz, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251164 CA125P
GTIN	4960664015474
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Forgácstörő	PQ
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Minőség	CA125P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 320 m/min

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz