


**CNMG 120408, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	140 - 300 m/min
Előtolás $f$	0,28 - 0,88 mm/ford,
Forgácstörő	PH
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	CA125P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_p$	1 - 10 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz