


**CNMG 190612, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250383 CA125P
GTIN	4960664013951
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácstörő	PH
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 300 m/min
Előtolás f	0,28 - 0,88 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 190612
Minőség	CA125P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fogásmélység a_p	1 - 10 mm
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz