


**CNMG 160608, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250376 CA125P
GTIN	4960664013913
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,28 - 0,88 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácstörő	PH
Fogásmélység $a_p$	1 - 10 mm
Minőség	CA125P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	140 - 300 m/min

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz