

**CNMG 160616, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250378 CA125P
GTIN	4960664013937
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PH
Sarokrádiusz	1,6 mm
Minőség	CA125P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	CNMG 160616
Előtolás f	0,28 - 0,88 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 300 m/min
Fogásmélység a_p	1 - 10 mm

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz