


**CNMG 190616, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250384 CA125P
GTIN	4960664013968
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 300 m/min
Váltólapka ISO kód	CNMG 190616
Előtolás f	0,28 - 0,88 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	1 - 10 mm
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	PH
Sarokrádiusz	1,6 mm
Minőség	CA125P
Fő felhasználás	P

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz