


**Esztergalapka CNMM 120408, durva forgácsoláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250491 CA125P
GTIN	4960664013982
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácstörő	PX
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Típus	CA125P
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	CNMM 120408
Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v _c	140 - 300 m/min
Fogásmélység a _p	1 - 11 mm

