


**CNMM 160608, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250496 CA125P
GTIN	4960664014019
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Minőség	CA125P
Váltólapka ISO kód	CNMM 160608
Fogásmélység a_p	1 - 11 mm
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PX
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 300 m/min
Fő felhasználás	P

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz