


**CNMM 190612, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250503 CA125P
GTIN	4960664014835
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Minőség	CA125P
Fogásmélység $a_p$	1 - 11 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PX
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,2 mm
Váltólapka ISO kód	CNMM 190612
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Cserék / élek száma	4
Előtolás $f$	0,25 - 0,9 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	140 - 300 m/min

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz