


**CNMM 190608, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250502 CA125P
GTIN	4960664014040
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácstörő	PX
Fogásmélység a_p	1 - 11 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Váltólapka ISO kód	CNMM 190608
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	CA125P
Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 300 m/min
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz