


**DNMG 150612, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PMG
Minőség	CA125P
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 320 m/min
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz