

**DNMG 150608, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250697 CA125P
GTIN	4960664014187
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Minőség	CA125P
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 320 m/min
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Forgácstörő	PQ

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz