

**TNMG 220408, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251587 CA125P
GTIN	4960664024438
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Minőség	CA125P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	6
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 320 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	TNMG 220408
Forgácstörő	PMG
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz