


**SNMG 120404, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251162 CA125P
GTIN	4960664015467
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	CA125P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Forgácstörő	PQ
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 320 m/min

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz