

**TNMG 160404, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	6
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Minőség	CA125P
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 320 m/min
Forgácstörő	PQ

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz