


**CCMT 09T308, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 180 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	CA125P
Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	HQ
Tűrés	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM

Váltólapka ISO kód	CCMT09T308-HQ CA125P
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz