

**CCMT 09T302, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260194 CA125P
GTIN	4960664017591
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Tűrés	M
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 260 m/min
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Minőség	CA125P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Forgácstörő	GK
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz