


**SNMG 120408, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251254 CA125P
GTIN	4960664024360
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Minőség	CA125P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	PMG
Cserék / élek száma	8
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 320 m/min
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz