

**DCMT 11T308, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Forgácstörő	HQ
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 260 m/min
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	CA125P

Fogásmélység a_p

0,5 - 1,5 mm

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz