

**VNMG 160404, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251752 CA125P
GTIN	4960664014422
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Minőség	CA125P
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Cserék / élek száma	4
Forgácstörő	PQ
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f$	0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 320 m/min

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz