


**CC.T 09T304, Minőség: CA125P**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	CCMT09T304-HQ CA125P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 180 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Minőség	CA125P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	HM

Forgácstörő	HQ
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz