

**CCMT 060202, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 260 m/min
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	CA125P
Forgácstörő	GK
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Simító / nagyoló hozzárendelés

Nagyolás-simítás

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz