

**DC.T 11T302, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260385 CA125P |
| GTIN              | 4960664018154 |
| Árucikk kategória | 25E           |

**Műszaki leírás**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Szerszámanyag                              | HM                   |
| Előtolás f                                 | 0,05 - 0,25 mm/ford, |
| Fő felhasználás                            | P                    |
| Váltólapka ISO kód                         | DCMT 11T302          |
| Sarokrádiusz                               | 0,2 mm               |
| Cserék / élek száma                        | 2                    |
| Forgácstörő                                | HQ                   |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,5 - 1,5 mm         |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 90 - 260 m/min       |
| Tűrés                                      | M                    |
| Minőség                                    | CA125P               |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás     |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított       |
| Termék fajtája        | Váltólapka esztergáláshoz |