

**DCMT 070202, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260481 CA125P
GTIN	4960664018062
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202
Forgácstörő	GK
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 260 m/min
Minőség	CA125P

Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz