

**DCMT 070208, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260486 CA125P
GTIN	4960664018086
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	CA125P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 260 m/min
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	DCMT 070208
Forgácstörő	GK

Fő felhasználás

P

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz