

**VBMT 110308, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261176 CA125P
GTIN	4960664016679
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	VBMT 110308
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	110 - 260 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	CA125P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	HQ
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2 mm
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz