

**DC.T 11T304, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Tűrés	M
Cserék / élek száma	2
Minőség	CA125P
Forgácstörő	GK
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 260 m/min
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz