

**DNMG 150608, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	CA115P
Forgácstörő	PQ
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz