


**CNMM 190612, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Minőség	CA115P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	170 - 380 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácstörő	PX
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	CNMM 190612
Fogásmélység $a_p$	1 - 11 mm

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz