

**DCMT 070208, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260486 CA115P |
| GTIN              | 4960664045822 |
| Árucikk kategória | 25E           |

**Műszaki leírás**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Tűrés                                      | M                  |
| Minőség                                    | CA115P             |
| Cserék / élek száma                        | 2                  |
| Forgácsolási feltétel                      | folyamatos         |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Simítás            |
| Szerszámanyag                              | HM                 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 120 - 340 m/min    |
| Sarokrádiusz                               | 0,8 mm             |
| Előtolás $f$                               | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Fő felhasználás                            | P                  |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,5 - 3 mm         |
| Forgácstörő                                | GK                 |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Váltólapka ISO kód | DCMT 070208               |
| Termék fajtája     | Váltólapka esztergáláshoz |