

**CNMG 120408, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250371 CA115P
GTIN	4960664042692
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,28 - 0,88 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	CA115P
Forgácstörő	PH
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 380 m/min
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Fogásmélység a_p	1 - 10 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz