

**CNMG 160608, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250376 CA115P
GTIN	4960664042722
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Előtolás f	0,28 - 0,88 mm/ford,
Forgácstörő	PH
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 380 m/min
Minőség	CA115P
Fogásmélység a_p	1 - 10 mm

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz