


**CNMM 120408, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250491 CA115P
GTIN	4960664043040
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	PX
Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Fogásmélység a <sub>p</sub>	1 - 11 mm
Váltólapka ISO kód	CNMM 120408
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v <sub>c</sub>	170 - 380 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	P
Minőség	CA115P

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz