


**CNMM 120412, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250492 CA115P
GTIN	4960664043057
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Váltólapka ISO kód	CNMM 120412
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 380 m/min
Fogásmélység a_p	1 - 11 mm
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Minőség	CA115P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Forgácstörő	PX

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz