

**CNMG 190616, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250384 CA115P
GTIN	4960664043026
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 380 m/min
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	CNMG 190616
Forgácstörő	PH
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Szerszámanyag	HM
Minőség	CA115P
Előtolás f	0,28 - 0,88 mm/ford,
Fogásmélység a_p	1 - 10 mm

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz