

**DC.T 11T304, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Tűrés	M
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	HQ
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 340 m/min
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Minőség	CA115P
Szerszámanyag	HM

Sarokrídusz	0,4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz