


**SNMG 120408, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Minőség	CA115P
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fogásmélység a_p	1 - 11 mm
Forgácstörő	PH
Előtolás f	0,3 - 1 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 380 m/min

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz