


**Esztergalapka SNMG 120408, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	CA115P
Forgácstörő	PMG
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz