

**TNMG 220408, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	PMG
Minőség	CA115P
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Váltólapka ISO kód	TNMG 220408
Cserék / élek száma	6
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz