

**CCMT 09T308, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 270 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT09T308-HQ CA115P
Tűrés	M
Forgácstörő	HQ
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Minőség	CA115P

Sarokrídusz	0,4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz