



Esztergalapka CCMT 09T308, simító megmunkáláshoz, Wiper, Minőség: CA115P



Rendelési adatok

Rendelés száma	260100 CA115P
GTIN	4960664045259
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tűrés	M
Minőség	CA115P
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,1 - 1,5 mm
Előtolás f	0,07 - 0,5 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 270 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	WP

Cserék / élek száma	2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz