


**CCMT 09T302, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260194 CA115P |
| GTIN              | 4960664045334 |
| Árucikk kategória | 25E           |

**Műszaki leírás**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Fogásmélység $a_p$             | 0,5 - 3 mm         |
| Váltólapka ISO kód             | CCMT 09T302        |
| Fő felhasználás                | P                  |
| Forgácstörő                    | GK                 |
| Szerszámanyag                  | HM                 |
| Minőség                        | CA115P             |
| Forgácsolási feltétel          | folyamatos         |
| Cserék / élek száma            | 2                  |
| Előtolás $f$                   | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás   |
| Sarokrádiusz                   | 0,2 mm             |
| Tűrés                          | M                  |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 90 - 340 m/min            |
| Termék fajtája                             | Váltólapka esztergáláshoz |