


**CCMT 120408, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Minőség	CA115P
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Tűrés	M
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Forgácstörő	GK
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 340 m/min
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Sarokrádiusz	0,8 mm

Szerszáanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz