

**DCMT 11T308, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Minőség	CA115P
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	HQ
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	P
Tűrés	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 340 m/min
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz