


**CCMT 060202, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260190 CA115P
GTIN	4960664045310
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Tűrés	M
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Minőség	CA115P
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 340 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Forgácstörő	GK
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz