


**TNMG 160404, Minőség: KW10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251582 KW10
GTIN	4960664220847
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Forgácstörő	AH
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 400 m/min
Fő felhasználás	N
Fogásmélység a_p	1 - 4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	KW10
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Cserék / élek száma	6

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz